



Kärnbormaskin, Typ: MAB825



Beställningsdata

Ordernummer	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

- Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
- Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
- Växel dränkt i oljebad.

Ett kraftpaket för tunga insatser. Kärnborr upp till \varnothing 100 mm. **Gängskär på upp till maximalt M30** med

medföljande adapter. MK3-verktygsfäste med **Keyless-snabbväxlingsborrsystem**. Maskin och verktyg skyddas av värmeskydd och glidkoppling. En motor med 4 växelsteg, helaxel-reglerelektronik och vridmomentsavstängning möjliggör optimal inställning av varvtalet utan effektförlust. **Inklusive kärnborr \varnothing 17,5 / 21 / 24 mm**, skärdjup 55 mm; **gängborradapter M20/ M24/M27**.

leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrhäfte, utstötartstift för kärnborr, säkerhetskedja, **magnetisk spånkrok**, smörjsystem och manöververktyg.

OBS!:

- **Kärnborrar hittar du under nr 118780 till 118825.**
- **Kärnbormaskiner med automatisk matning, vakuumpännplatta och rörspännanordningar på begäran.**
- **Tryckluftsdrivna kärnbormaskiner med ATEX-standard på begäran.**

Teknisk beskrivning

form verktygshållare	MK3
tillverkarens beteckning	MAB825
varvtalsområde 2:a växeln	65 - 175 min ⁻¹
Bredd	240 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	31,75 mm
varvtalsområde 1:a växeln	40 - 110 min ⁻¹
maximal brotsch-Ø	31,75 mm
mått verktygshållare	19 mm, 32 mm Weldon
Längd	370 mm
maximal kärnborr-Ø i stål	100 mm
vikt	25 kg
arbetslag	255 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M30 mm
varvtalsområde 3:e växeln	140 - 360 min ⁻¹
bredd magnetfot	220 mm
maximal sänk-Ø	50 mm
effektförbrukning	1800 W
varvtalsområde 4:e växeln	220 - 600 min ⁻¹
höjd	475 mm
längd magnetfot	110 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kärnborrisats HSS	118825
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20