



Kärnbormaskin, Typ: MABASIC200



Beställningsdata

| | |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer | 076535 MABASIC200 |
| GTIN | 4250187506604 |
| Artikelklass | 07E |

Beskrivning

Utförande:

- Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
- Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
- Växel dränkt i oljebad.

Ingångsmagnetkärnbormaskin för borrhåldiameter upp till 32 mm. Med 19 mm (3/4 tum) Weldonfäste.

leveransinnehåll:

Inklusive verktygslåda, kärnborrhållare, utstötartstift för kärnborr, säkerhetskedja, smörjsystem och manöververktyg.

OBS!:

- **Kärnborrar hittar du under nr 118780 till 118825.**
- **Kärnbormaskiner med automatisk matning, vakuumpännplatta och rörspännanordningar på begäran.**
- **Tryckluftsdrivna kärnbormaskiner med ATEX-standard på begäran.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------|-------|
| vikt | 12 kg |
|------|-------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| effektförbrukning | 900 W |
| bredd magnetfot | 168 mm |
| maximal spiralborr-Ø i stål | 13 mm |
| Längd | 260 mm |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 450 min ⁻¹ |
| höjd | 360 mm |
| arbetslag | 160 mm |
| tillverkarens beteckning | MABASIC200 |
| maximal kärnborr-Ø i stål | 32 mm |
| Bredd | 160 mm |
| längd magnetfot | 84 mm |
| mått verktygshållare | 19 mm Weldon |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| förpackning | Transportväska |
| Produktslag | Kärnbormaskin |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 15 mm | 118780 15 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 22 mm | 118780 22 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 16 mm | 118780 16 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 20 mm | 118780 20 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 17 mm | 118780 17 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 18 mm | 118780 18 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 26 mm | 118780 26 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 21 mm | 118780 21 |
| Kärnborsats HSS | 118825 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 25 mm | 118780 25 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 14 mm | 118780 14 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 24 mm | 118780 24 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 23 mm | 118780 23 |
| Kärnborr HMSkärddjup 30 mm Ø DC 19 mm | 118780 19 |