



Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 40X720mm



Beställningsdata

Ordernummer	789204 40X720
GTIN	3165140565851
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

TARGET TIP TECHNOLOGY - skarpare vinklade spetsar: Exaktare borrning, ingen glidning på ytan. Aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinloop för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Generation SDS-max-7 med inbäddade eggar av hårdmetall, lödd.

Teknisk beskrivning

Ø	40 mm
totallängd	720 mm
spirallängd	600 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

