

**Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 40X920mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789204 40X920
GTIN	3165140565868
Artikelklass	76K

**Beskrivning****Utförande:****Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - skarpare vinklade spetsar: Exaktare borrning, ingen glidning på ytan. Aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinloop för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

**Användningsdata:**

För borrning i betong, natursten och murverk.

**OBS!:**

Generation SDS-max-7 med inbäddade eggare av hårdmetall, lödd.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	920 mm
Ø	40 mm
spirallängd	800 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrnig
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

