

Garant GRIDLINE

TFT-skärmhölje, Typ: 2**Beställningsdata**

Ordernummer	948401 2
GTIN	4062406151973
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med fast hyllplan. Självspärrande, steglöst inställbara dörrar med polykarbonatskiva.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lyftdörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Bredd	1250 mm
effektivt djup nedtill skärmhölje	230 mm
effektivt djup upptill skärmhölje	150 mm
höjd	600 mm
djup upptill	200 mm
vikt	36 kg
djup nedtill	275 mm
effektiv bredd bildskärmhölje	1190 mm

effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Materialtjocklek	0,9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Bildskärmshölje

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder	914221