



## Stereomikroskop, Typ: EZ4W16



### Beställningsdata

Ordernummer	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Artikelklass	49B

### Beskrivning

#### Utförande:

StereoZoom-mikroskop för ljusstarka och skarpa bilder med hög upplösning. Justeringsknapparnas storlek är anpassad till handen och knapparnas inställbara funktioner möjliggör långvarig användning utan ansträngning. Ögonavståndet kan ställas in individuellt. Folietangenter, 3 valfria underbelysningsmetoder med 5 lysdioder.

- **Inbyggd 5 megapixel CMOS-kamera.**
- **Trådlös dataöverföring via WLAN med kostnadsfri Leica AirLab-app (systemkrav: Android 4.1 eller senare, iOS 7.0 eller senare). Med Leicas AirLab-app kan du ställa in kameran, hämta bilder och mätningar för kommentar och därefter skicka som bilagor i mejl. Dessutom kan bilderna sparas i fotomappar för infogning i sociala nätverk.**
- **Kameran kan användas av flera användare samtidigt.**
- **Dessutom HDMI-, USB 2.0- och Ethernet-utgång.**
- **Integrerad SD-kortplats.**

Leica EZ4W med öppen tub och utbytbara okular. Genom 16×/15B-okularen kan bilder med upp till 56 gångers förstoring dokumenteras.

#### leveransinnehåll:

2 st okular 16×/15B.

#### Specialtillbehör:

Okular 10×/20B.

## Teknisk beskrivning

påfallande ljus	Välj mellan tre olika metoder: Max ljusstyrka med 5 lysdioder, snett påfallande ljus med 3 lysdioder, flack ljuskägla med 2 lysdioder
Arbetsavstånd	100 mm
LED-belysningssystem	Inbyggt påfallande ljus och genomlysning kan användas var för sig eller tillsammans
reglerbar belysning	ja
Förstoring (gångar)	12 - 56
betraktningvinkel	60 grad
optiksystem	10° Greenough parfokal
vikt	6,3 kg
zoom	4,4:1
synfält – Ø	4,3 - 18,8 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop