

**KERN****Stereomikroskop OSF, Typ: OSF439****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 491735 OSF439 |
| GTIN         | 4045761170117 |
| Artikelklass | 49M           |

**Beskrivning****Utförande:**

Prisvärt binokulärt stereomikroskop för enkel betraktning av mekaniska komponenter, kretskort och ytor. Greenough-optik för bästa möjliga avbildningskvalitet. Optimal belysning med steglöst dimbar LED-ovanbelysning och genomlysningsljus. Ögonavstånd 55–75 mm individuellt inställbart. Tublutning 45°. Extra stabil tack vare mekaniskt stativ med praktiskt bärhandtag. Utbytbar objektiv med 3 förstoringar för snabbt arbete.

**leveransinnehåll:**

Dammskyddskåpa, ögonmusslor.

**Teknisk beskrivning**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Arbetsavstånd       | 57 mm        |
| Förstoring (gångar) | 10 - 40      |
| zoom                | 10–40 gånger |
| okular              | WF 10 gånger |
| synfält – Ø         | 20 mm        |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Energiförsörjning | Nätdriven       |
| Produktlag        | Stereomikroskop |