

KERN**Stereomikroskop OZL, Typ: OZL463****Beställningsdata**

Ordernummer	491737 OZL463
GTIN	4045761175112
Artikelklass	49M

Beskrivning**Utförande:**

Prisvärt binokulärt stereomikroskop för enkel betraktning av mekaniska komponenter, kretskort och ytor. Greenough-optik för bästa möjliga avbildningskvalitet. Optimal belysning med steglöst dimbar LED-ovanbelysning och genomlysningljus. Ögonavstånd 55–75 mm individuellt inställbart. Tublutning 45°. Zoomobjektiv för steglös förstoring från 7 till 45 gånger. Dubbelsidigt inställbar dioptrijämning som ger en skarp bild utan att trötta.

leveransinnehåll:

Dammskyddskåpa, ögonmusslor.

Teknisk beskrivning

okular	HWF 10 gånger
zoom	0,7–4,5 gånger
Förstoring (gångar)	7 - 45
Arbetsavstånd	105 mm
synfält – Ø	28,6 mm

Energiförsörjning

Nätdriven

Produktlag

Stereomikroskop