

## Mätverktygssortiment, Antal verktyg: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	952070 7
GTIN	2050002004061
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952070: 1 st.  
GARANT digitalt skjutmått nr 412680 strl 150: 1 st.  
GARANT bygelmikrometer nr 420402 strl 0–25: 1 st.  
GARANT anslagsvinkel nr 450010 storlek 150×100: 1 st.  
HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 strl. HM: 1 st.  
GARANT ställinjal nr 461770 storlek 300: 1 st.  
GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 st.  
WERA plasttumstock nr 4662002 storlek 2: 1 st.

### Teknisk beskrivning

djup i G	16
Bredd	200 mm
vikt	1,65 kg
Antal verktyg	7
Djup	400 mm

bredd i G	8
Utförande	med mätverktyg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×16
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Digitalt skjutmåttIP54 med datautgång mätområde 150 mm	412680 150
Stålskala, rostfri Längd 300 mm	461770 300
Anslagsvinkel, härdad, platt utföranderostfri, noggrannhet 00 skänkellängd 150X100 mm	450010 150X100
Rullmåttband med fönster bandlängd 3 m	462210 3
Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952070	952001 952070
Bygelmikrometer mätområde 0-25 mm	420402 0-25
Rak hårdmetallritsnål Typ	458800