




U-ringnyckelsats, Antal verktyg: 20



Beställningsdata

Ordernummer	952505 20
GTIN	4062406153069
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952505: 1 st.

HOLEX U-ringnyckel nr 613950 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	20
Djup	500 mm
bredd i G	10
djup i G	20
Bredd	250 mm
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt	2,587 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952505	952001 952505
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613950 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613950 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613950 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613950 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613950 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613950 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613950 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613950 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613950 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm	613950 27
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613950 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613950 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613950 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613950 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613950 20
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613950 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613950 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613950 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613950 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613950 8