

Garant**Dubbelringnyckelsats, bockade, Antal verktyg: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	952525 11
GTIN	4062406153182
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952525: 1 st.

GARANT dubbelringnyckel djupbockad nr 615600 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	11
djup i G	24
bredd i G	10
Djup	600 mm
Bredd	250 mm
vikt	2,929 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×24
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615700 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615700 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X30 mm	615700 27X30
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952525	952001 952525
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X23 mm	615700 21X23
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615600 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X19 mm	615600 18X19
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615600 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615600 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X23 mm	615600 21X23
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615600 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615000 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 20X22 mm	615600 20X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615600 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615000 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615600 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X30 mm	615600 27X30
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 24X26 mm	615600 24X26