


Garant GRIDLINE

**Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×24G, Typ: 125/3****Beställningsdata**

Ordernummer	950470 125/3
GTIN	4062406153243
Artikelklass	9GB

**Beskrivning****Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×24G.

**Passar till:**

Utdragslådor 20×24G.

**Innehåll:**

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 125

Slitsade skiljeväggar nr 951530: 2 st storlek 125

Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 2 st storlek 125

Insticksskiljevägg 10G nr 951801: 2 st storlek 125

**Teknisk beskrivning**

passar till lådor med effektivt djup	600 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	20
passar till lådor med effektiv bredd	500 mm
höjd	100 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×24

vikt	1,208 kg
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Skiljevägg till utdragslåda

## Tillbehör

Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951580 125
Insticksskiljeväggar,bredd 10G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951801 125
Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951530 125
Insticksskiljeväggar,bredd 5G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951751 125