


Garant GRIDLINE

Facksortiment, 26×24G, Typ: 50/1**Beställningsdata**

Ordernummer	950510 50/1
GTIN	4062406153311
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×24G.

Passar till:

Utdragslådor 26×24G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 16 st storlek 6×6/4, 4 st storlek 2×6/1

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 7 st storlek C

Teknisk beskrivning

passar till lådor med effektiv bredd	650 mm
tråghöjd	25 mm
Material	Plast
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	26
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm

passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
passar till lådor med effektivt djup	600 mm
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	26×24
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
bredd i G	26
Bredd	650 mm
djup i G	24
höjd	25 mm
Djup	600 mm
vikt	1,813 kg
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Urtag utdragslåda

Tillbehör

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/4	951415 6X6/4
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ C	951275 C
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X6/1	951415 2X6/1