


Garant GRIDLINE

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 26×24G, Typ: 75/3**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 950520 75/3 |
| GTIN | 4062406153359 |
| Artikelklass | 9GB |

Beskrivning**Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×24G.

Passar till:

Utdragslådor 26×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 75

Slitsade skiljeväggar nr 951530: 3 st storlek 75

Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 11 st storlek 75

Insticksskiljevägg 8G nr 951781: 3 st storlek 75

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------|
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26 |
| passar till lådor med effektiv bredd | 650 mm |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×24 |
| passar till lådor med fronthöjd | 75 mm |
| höjd | 50 mm |
| passar till lådor med effektivt djup | 600 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| vikt | 0,885 kg |
| Produktnamnsattribut | 26x24G |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951580 75 |
| Insticksskiljeväggar,bredd 8G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951781 75 |
| Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951530 75 |
| Insticksskiljeväggar,bredd 6G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951761 75 |