


Garant GRIDLINE

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 36×24G, Typ: 75/2**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 950570 75/2 |
| GTIN | 4062406153540 |
| Artikelklass | 9GB |

Beskrivning**Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 75

Slitsade skiljeväggar nr 951530: 5 st storlek 75

Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 12 st storlek 75

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------|
| passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 |
| höjd | 50 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 75 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 36×24 |
| passar till lådor med effektivt djup | 600 mm |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 |
| vikt | 0,978 kg |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktnamnsattribut | 36x24G |
| Produktslag | Skiljevæg till utdragslåda |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951580 75 |
| Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951530 75 |
| Insticksskiljeväggar,bredd 6G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951761 75 |