

HOLEX**Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:
200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	312906 200
GTIN	4062406154530
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:**DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

Öppning E	55 mm
vikt	17,5 kg
maximalt varvtal:	3000 min ⁻¹
styrnings-Ø B	160 mm
Utvändig Ø A	200 mm
StyrningsdjupC	4 mm
Höjd med backar H ₂	104 mm
Höjd utan backar H ₁	75 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200	312976 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200	312981 200
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200	312986 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200	312970 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200	312971 200