



Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	312911 80
GTIN	4062406154561
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

Utvändig \varnothing A	80 mm
vikt	1,5 kg
Höjd utan backar H ₁	44 mm
maximalt varvtal:	7000 min ⁻¹
Styrningsdjup C	3 mm
styrnings- \varnothing B	56 mm
Öppning E	16 mm
Höjd med backar H ₂	57 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 80	312971 80
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 80	312986 80
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15