

**HOLEX****Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:  
125mm****Beställningsdata**

Ordernummer

312911 125

GTIN

4062406154585

Artikelklass

32W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

**Användningsdata:**

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

**Norm:****DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.  
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.  
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

**Specialtillbehör:****Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	125 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	79,5 mm
vikt	5 kg
maximalt varvtal:	5500 min <sup>-1</sup>
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	59,5 mm
styrnings-Ø B	95 mm
Öppning E	35,5 mm
Styrningsdjup C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 125	312986 125
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125	312980 125
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125	312971 125
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 125	312976 125
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125	312981 125