

**HOLEX**

**Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 160/5mm**



## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 312931 160/5  |
| GTIN         | 4062406154783 |
| Artikelklass | 32W           |

## Beskrivning

### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.**

För spindelns DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

### Norm:

**DIN 702-3.**

### leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bulnar beroende på svarvchuck.

### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Höjd med backar H <sub>2</sub>  | 100 mm                                  |
| Höjd utan backar H <sub>1</sub> | 68 mm                                   |
| Utvändig Ø A                    | 160 mm                                  |
| vikt                            | 9 kg                                    |
| Öppning E                       | 42 mm                                   |
| maximalt varvtal:               | 4600 min <sup>-1</sup>                  |
| Konstorlek                      | 5                                       |
| styrnings-Ø B                   | 82,5 mm                                 |
| Norm                            | DIN 702-3                               |
| Färgkod förtillbehör            | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag                     | Planspiralchuck                         |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm            | 313033 15 |
| Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm | 313036 15 |