

HOLEX

Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 200/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	312931 200/5
GTIN	4062406154806
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

Norm:

DIN 702-3.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bulnar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

Höjd utan backar H ₁	78 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Höjd med backar H ₂	107 mm
Öppning E	55 mm
Konstorlek	5
Utvändig Ø A	200 mm
vikt	19 kg
styrnings-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15