

**HOLEX**

**Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 200/6mm**



## Beställningsdata

Ordernummer	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Artikelklass	32W

## Beskrivning

### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.**

För spindelns DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

### Norm:

**DIN 702-3.**

### leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bulnar beroende på svarvchuck.

### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

Konstorlek	6
Utvändig Ø A	200 mm
Öppning E	55 mm
maximalt varvtal:	4000 min <sup>-1</sup>
vikt	19 kg
Höjd med backar H <sub>2</sub>	107 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	78 mm
styrnings-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

---

## Tillbehör

Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15