

**TMSERROR, Typ: GBH18V-26F****Beställningsdata**

Ordernummer	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

18 V batteridrivnen slagbormaskin med **SDS-plus verktygsfäste** och borstlös motor.

- **Överlastskydd** för skydd av användaren och maskinen.
- **Höger-/vänstergång.**
- **Synnerligen robust: Electronic Motor Protection** stänger av motorn vid överlast; **fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.**

Batteridrivnen slagbormaskin idealisk för daglig användning.

- **Full kontroll tack vare KickBack Control och Electronic Precision Control.**
- **Renligt arbete möjligt i kombination med tillvalet dammsug GDE 18V-16.**

Fördel:

Brushless Motor.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 8,0 Ah **ProCore batterier**, laddare, 13 mm snabbyteschuck, djupanslag, extrahandtag, L-Boxx 136.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
----------------------------	-------

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
slagenergi	2,6 J
maximal spiralborr-Ø i betong	26 mm
form verktygshållare	SDS-Plus
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
vikt	3,6 kg
Batterispänning	18 V
maximala vibrationer enligt EN	13 m/s ²
tillverkarens beteckning	GBH 18V-26 F
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal slagfrekvens	4350 min ⁻¹
batterikapacitet	8 Ah
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073856 C18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073858 C18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073853 B18

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073867 C18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073863 C18