

**Garant****Nyckelskåp, Antal nyckelkrokar: 96****Beställningsdata**

Ordernummer	950155 96
GTIN	4062406153915
Artikelklass	91V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme, mellanvägg och dörr av stålplåt. Förberedd för väggmontage. Invändigt klädd med polypropenplattor. Kroklisterna steglöst justerbara i höjdlöd, med löpande numrering och nyckelregister.

Låsbara med DOM cylinderlås. Med svängbar mellanvägg och 96 nyckelkrokar (12 kroklistor med vardera 8 krokar).

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Kombinationslås Ø	57 mm
Antal nyckelkrokar	96
Djup	110 mm
höjd	380 mm
Bredd	285 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	Nyckelskåp

---

**Tillbehör**

Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 001	950050 001
Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 001	950060 001