

Mätverktygssortiment, Antal verktyg: 6



Beställningsdata

Ordernummer	952073 6
GTIN	2050002004078
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952073: 1 st.
GARANT digitalt skjutmått nr 412680 strl 150: 1 st.
GARANT bygelmikrometer nr 420402 strl 0–25: 1 st.
GARANT anslagsvinkel nr 450010 storlek 150×100: 1 st.
HOLEX vinkelmätare nr 453000_120×150: 1 st.
GARANT verkstadslinjal nr 461170 storlek 400: 1 st.
GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 st.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
djup i G	20
vikt	1,833 kg
Antal verktyg	6
Djup	500 mm

bredd i G	8
Utförande	med mätverktyg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Digitalt skjutmåttIP54 med datautgång mätområde 150 mm	412680 150
Anslagsvinkel, härdad, platt utföranderostfri, noggrannhet 00 skänkelängd 150X100 mm	450010 150X100
Gradskiva med öppen gradbåge Gradbåge-Øxskänkelängd 120X150 mm	453000 120X150
Bygelmikrometer mätområde 0-25 mm	420402 0-25
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952073	952001 952073
Verkstadslinjal med dubbelsidig gradering Längd 400 mm	461170 400
Rullmåttband med fönster bandlängd 3 m	462210 3