

Verkstadssfilars-produktsortiment, Antal verktyg: 10



Beställningsdata

Ordernummer	952218 10
GTIN	2050002019812
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952218: 1 st.

Nyckelfilsats, 6 delar, nr 518970: 1 st.

Stålbörste nr 575000_3: 1 st.

Filbörste nr 576000_100×25: 1 st.

PUK-såg, justerbar, nr 581200: 1 st.

PUK-sågbladssats 12 delar,metall, nr 581250: 1 st.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	10
bredd i G	8
Djup	500 mm
Bredd	200 mm
djup i G	20
Utförande	med filar
höjd	75 mm

vikt	0,54 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 3	575000 3
Nyckelfilsats, 6 delari plastfodral	518970
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952218	952001 952218
"PUK"-såg med universalblad (310)Inställbart handtag	581200
Filborste Borstlängd L3 x -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Sågbladset, 12 delar "PUK"-såg metall (312)32 tänder/tum	581250