



Ringspärrnyckelsats JOKER, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

Ordernummer	952440 11
GTIN	2050002004115
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952440: 1 st.

WERA ringspärrnycklar nr 614870 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
Bredd	200 mm
bredd i G	8
Antal verktyg	11
Djup	500 mm
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt	1,865 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20

Produktslag

Cellplastinlägg

Tillbehör

JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 10 mm	614870 10
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 12 mm	614870 12
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 15 mm	614870 15
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 11 mm	614870 11
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 8 mm	614870 8
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 17 mm	614870 17
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 14 mm	614870 14
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 13 mm	614870 13
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952440	952001 952440
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 18 mm	614870 18
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 19 mm	614870 19
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 16 mm	614870 16