

Garant**Dubbelringnyckelsats, bockade, Antal verktyg: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	952443 8
GTIN	4062406154387
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinlägg, tomt nr 952001 storlek 952443: 1 st.

GARANT dubbelringnyckel djupbockad nr 615600 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	8
djup i G	20
bredd i G	8
Bredd	200 mm
Djup	500 mm
vikt	1,702 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X17 mm	615700 14X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X18 mm	615700 16X18
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952443	952001 952443
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 19X22 mm	615700 19X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615700 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 24X27 mm	615000 24X27
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615000 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615600 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615600 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 19X22 mm	615600 19X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615000 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 24X27 mm	615600 24X27
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X18 mm	615600 16X18
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X17 mm	615600 14X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X18 mm	615950 16X18
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615600 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615600 10X11