



Skruvmejselsats Mikro-elektronik i textilverk, Antal delar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	669630 11
GTIN	4013288178343
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med **vridbar topp, snabbvridzon** för effektiv skruvdragning samt **kraftzon**. Med **snabbyteschuck** för festsättning av 4 mm Halfmoon-bitsklingor (nr 669932 - 669936) resp. 4 mm HIOS bitsklingor. Klingor av högvärdigt verktygsstål.

Innehåll:

bitsskruvmejsel: 1 styck

spårklingor nr 669932: vardera 1 st storlek 1,5; 2; 3

Klingor för Phillips nr 669933: vardera 1 st storlek 00; 0; 1

insexklingor nr 669934: vardera 1 st storlek 1,5; 2

Bits för Torx® nr 669935: vardera 1 st storlek TX5; TX6

Teknisk beskrivning

Antal delar	11
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Vridbar kåpa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Spårklinga Halfmoon, 4 mm mejselbredd b 1,5 mm	669932 1,5
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 3IP	669936 3IP
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX5	669935 TX5
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 4IP	669936 4IP
Bitskruvmejsel med snabbväxelchuck för 4 mm Halfmoon-/HIOS-bits,ESD	669931
Insexklinga Halfmoon, 4 mm sexkant 1,5 mm	669934 1,5
Klinga för Phillips Halfmoon, 4 mm krysspårstorlek 0	669933 0
Klinga för Phillips Halfmoon, 4 mm krysspårstorlek 00	669933 00
Klinga för Phillips Halfmoon, 4 mm krysspårstorlek 1	669933 1
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 2IP	669936 2IP
Spårklinga Halfmoon, 4 mm mejselbredd b 2 mm	669932 2
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 1IP	669936 1IP
Insexklinga Halfmoon, 4 mm sexkant 2 mm	669934 2
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX6	669935 TX6
Spårklinga Halfmoon, 4 mm mejselbredd b 3 mm	669932 3