

**Slipband Cubitron™ II 947A, 9×457 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer

558419 60

GTIN

Artikelklass

53S

Beskrivning**Utförande:**

Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på **manuella maskiner** och **långbandslipmaskiner**. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel. X-väv (flexibel) för **manuella maskiner** och långbandslipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan** och aluminium.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

Slipmedlets beteckning

Keramik

Järn-, svavel och klorandel

< 0,1 %

Slipbandets bredd	9 mm
Slipbandets längd	457 mm
Produktnamnsattribut	9×457 mm
Produktslag	Slipband