

Garant**Slipdukssortiment 50-delar (A), robust, mycket flexibel, 230×280 mm, Typ: 5GRITS****Beställningsdata**

Ordernummer	556908 5GRITS
GTIN	4062406154479
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.** Arkstorlek 230×280 mm.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

leveransinnehåll:

Vardera 10 blad i korn 60, 80, 120, 180, 320.

Teknisk beskrivning

Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Slippapper bredd	230 mm
Slippapper längd	280 mm
Produktnamnsattribut	230×280 mm

Produktslag

Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		