



Högmatningsfräs MFH mini, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	80 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	160 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Antal skär Z	3
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	33 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,52 grad
Rampningslängd L för α_{max}	11,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------