

**Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Artikelklass	250

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Antal skär Z	3
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
total längd $L_{tot}$	101 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Ø $D_3$	13 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	38 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	33 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,52 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	11,3 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------