




Skruvmejsel med slagkappa, Antal verktyg: 7



Beställningsdata

Ordernummer	953423 7
GTIN	2050002004214
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953423: 1 st.

WERA skruvdragare för spår nr 660300 storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7: 1 st vard.

WERA skruvdragare för Phillips nr 668300 storlek 1; 2: 1 st vard.

GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951211 storlek 3×3/1: 1 st.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	7
djup i G	16
Djup	400 mm
antal verktyg	7
bredd i G	8
Bredd	200 mm
vikt	0,676 kg

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x16
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 7 mm	660300 7
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 2	668300 2
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 5,5 mm	660300 5,5
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953423	952001 953423
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 1	668300 1
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 3,5 mm	660300 3,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 4,5 mm	660300 4,5