

**Garant****Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	953690 13
GTIN	4062406155681
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953690: 1 st.  
GARANT spärrnyckel nr 635025 storlek 3/8: 1 st.  
GARANT förlängning nr 635429 storlek 125: 1 st.  
GARANT kardanknut nr 636229 storlek 3/8: 1 st.  
GARANT sexkantinsats nr 637125 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

**Teknisk beskrivning**

vikt	0,763 kg
Bredd	200 mm
djup i G	8
bredd i G	8

Antal verktyg	13
Djup	200 mm
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×8
fyrkantfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 11 mm	637125 11
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	637125 12
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 16 mm	637125 16
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635025 3/8
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 19 mm	637125 19
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 15 mm	637125 15
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	637125 14
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 17 mm	637125 17
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953690	952001 953690
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 18 mm	637125 18
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 10 mm	637125 10
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	637125 13