

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum, Antal verktyg: 37****Beställningsdata**

Ordernummer	953828 37
GTIN	4062406155711
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953828: 1 st.
GARANT sexkantinsats 1/4 tum nr 631029 storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 st vard.
GARANT Spärnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632025 storlek 1/4: 1 st.
GARANT förlängning 1/4 tum nr 632429 storlek 50; 150: 1 st vard.
GARANT T-handtag 1/4 tum nr 633029 storlek 116: 1 st.
GARANT kardanknut 1/4 tum nr 633529 storlek 1; 4: 1 st.
GARANT Spärnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640025 storlek 1/2: 1 st.
GARANT förlängning 1/2 tum nr 641029 storlek 75; 250: 1 st vard.
GARANT T-handtag 1/2 tum nr 641329 storlek 295: 1 st.
GARANT kardanknut 1/2 tum nr 641629 storlek 1; 2: 1 st.
GARANT 12-kantinsats 1/2 tum nr 642129 storlek 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
vikt	3,513 kg

Bredd	250 mm
bredd i G	10
Djup	500 mm
Antal verktyg	37
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642129 27
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642129 19
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642129 22
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631029 5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632429 50
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631029 7
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631029 11
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642129 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642129 18

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631029 9
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953828	952001 953828
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642129 24
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631029 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631029 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631029 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631029 5,5
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642129 16
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631029 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642129 21
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642129 13
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632429 150
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632025 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631029 6