



Högmatningsfräs MFH mini, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
totallängd L_{tot}	200 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L_1	120 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	57 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,74 grad
Rampningslängd L för α_{max}	23,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------