

**Garant****Slipsvampssats 24 delar. extra mjuk, 120×98×13 mm, Kornstorlek: 60**

## Beställningsdata

Ordernummer	557480 60
GTIN	4062406155971
Artikelklass	51E

## Beskrivning

### Utförande:

**Slipsvamp** med **extra mjukt** mellanskikt. Anpassar sig utmärkt till alla profiler. **Belagd på 2 sida.**

Korund (A) med **keramikbeläggning** för **längre användningstid.**

Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning.

### Fördel:

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

### Användningsdata:

För **finslipning av ojämna och profilerade ytor** utan förändring av geometrin. Slipning av metall, trä och plaster före infärgning, lackmellanslipning.

## Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

Bredd	98 mm
höjd	13 mm
Längd	120 mm
Produktnamnsattribut	120×98×13 mm
antal belagda ytor	2
antal svampar, pads	24
Produktslag	Slipsvamp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

