

**Garant****Soft Pad-rulle mjuk, 100 mm × 24 m, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	557460 180
GTIN	4062406154509
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Soft Pad-rulle belagd på ena sidan med **normalkorund (A)**. **Keramikbeläggning** för längre användningstid. Förvaring i praktisk dispenserbox med synslits för snabb nivåidentifiering.

**Fördel:**

**Rent skumplastbärmaterial.** Härigenom uppnås högsta möjliga flexibilitet och kornlossning förhndras. Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning. **200 perforerade dynor** vardera 100×120×3 mm.

**Användningsdata:**

**Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen**, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	180
finhetsgrad	superfin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

Bredd	100 mm
höjd	3 mm
Längd	120 mm
Produktnamnsattribut	100 mm × 24 m
antal belagda ytor	1
antal svampar, pads	200
Produktslag	Slipsvamp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

