

Garant**Soft Pad-rulle mjuk, 100 mm × 24 m, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	557460 60
GTIN	4062406154486
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Soft Pad-rulle belagd på ena sidan med **normalkorund (A)**. **Keramikbeläggning** för längre användningstid. Förvaring i praktisk dispenserbox med synslits för snabb nivåidentifiering.

Fördel:

Rent skumplastbärrmaterial. Härigenom uppnås högsta möjliga flexibilitet och kornlossning förhndras. Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning. **200 perforerade dynor** vardera 100×120×3 mm.

Användningsdata:

Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

Bredd	100 mm
höjd	3 mm
Längd	120 mm
Produktnamnsattribut	100 mm × 24 m
antal belagda ytor	1
antal svampar, pads	200
Produktslag	Slipsvamp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

