

Garant**Slipsvampssats 24 delar. extra mjuk, 120×98×13 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	557480 180
GTIN	4062406155995
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Slipsvamp med **extra mjukt** mellanskikt. Anpassar sig utmärkt till alla profiler. **Belagd på 2 sida.**

Korund (A) med **keramikbeläggning** för **längre användningstid.**

Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning.

Fördel:

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

Användningsdata:

För **finslipning av ojämna och profilerade ytor** utan förändring av geometrin. Slipning av metall, trä och plaster före infärgning, lackmellanslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
finhetsgrad	superfin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

Bredd	98 mm
höjd	13 mm
Längd	120 mm
Produktnamnsattribut	120×98×13 mm
antal belagda ytor	2
antal svampar, pads	24
Produktslag	Slipsvamp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

