


Garant**Slipblockssats, 24 delar hårt, 100×68×26 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	557470 180
GTIN	4062406155964
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Slipblock i **hårt** utförande med höjd kanthållfasthet. **Belagd på 4 sidor** med korund (A).
Keramikbeläggning för **längre användningstid**.

Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning.

Fördel:

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

Användningsdata:

För avgradning och för ytslipning av trä, metall och lacker.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
finhetsgrad	superfin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Bredd	68 mm
höjd	26 mm

Längd	100 mm
Produktnamnsattribut	100×68×26 mm
antal belagda ytor	4
antal svampar, pads	24
Produktslag	Slipsvamp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		