

**Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	18 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
Utkragningslängd L ₁	60 mm
totallängd L _{tot}	117 mm
Skär-Ø D _c	25 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	43 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,05 grad
Rampningslängd L för α _{max}	16,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------