



Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
totalängd L_{tot}	101 mm
Ø D_3	13 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	33 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,52 grad
Rampningslängd L för α_{max}	11,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------