



Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

totalängd L_{tot}	40 mm
Fästgंगा M	M16
Passande vändskär	LOGU 0303..
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1 mm
Antal skär Z	5
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Ø D_3	25 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	23,3 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	57 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,74 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------