


Verkstadstillbehör sortiment, Antal verktyg: 26



Beställningsdata

Ordernummer	954785 26
GTIN	2050002004412
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954785: 1 st.

HOLEX vinkelskruvdragarsats för Torx® nr 624921 storlek 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 st.

HOLEX Insexnyckelsats nr 627225 storlek 9: 1 st.

HOLEX urmakarskruvdragare för spår nr 669005 storlek 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: 1 st vard.

HOLEX urmakarskruvdragare för Phillips nr 669015 storlek 0; 1: 1 st vard.

GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951211 storlek 3×3/1: 1 st.

Teknisk beskrivning

Bredd	150 mm
Djup	500 mm
Antal verktyg	26
djup i G	20
bredd i G	6
Utförande	med verktygssortiment
vikt	0,727 kg

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	6x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Urmakarskruvdragare för Phillips krysspårstorlek 0	669015 0
Urmakarskruvdragare för Phillips krysspårstorlek 1	669015 1
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 3,0 mm	669005 3,0
Vinkelskruvmejselsats för Torx® med klotf. huvud Antal skruvmejslar 8	624921 8
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 1,8 mm	669005 1,8
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 1 mm	669005 1
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 1,5 mm	669005 1,5
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 9	627225 9
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 2,3 mm	669005 2,3
Urmakarskruvdragare för spår mejselbredd b 3,5 mm	669005 3,5
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954785	952001 954785