

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, Antal verktyg: 22****Beställningsdata**

Ordernummer	953701 22
GTIN	4062406157074
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 storl. 250 (2 skum per Shadowboard).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953701: 1 st.

GARANT sexkanthylsnyckelinsats nr 631029 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 631729 storlek 3; 4; 5; 6: 1 st vard.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 632025 storlek 1/4: 1 st.

GARANT förlängning nr 632429 storlek 150: 1 st.

GARANT instickshandtag nr 632829 storlek 146: 1 st.

GARANT T-handtag nr 633029 storlek 116: 1 st.

GARANT kardanknut nr 633529 storlek 1/4: 1 st.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	22
vikt	0,624 kg
djup i G	10
Djup	250 mm
bredd i G	8
Bredd	200 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
fyrkantsfäste	1/4 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631029 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631029 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 3 mm	631729 3
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631029 13
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632429 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631029 7
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 5 mm	631729 5
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631029 6
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631029 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631029 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631029 4

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953701	952001 953701
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 4 mm	631729 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631029 5,5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 6 mm	631729 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631029 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631029 4,5
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632025 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631029 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 3,5 mm	631029 3,5