

Garant**Hammarsortiment, Antal verktyg: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	954690 3
GTIN	2050002004399
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. **Det översta skiktet är antracitgrått**, den underliggande **kontrastfärg grå** visar att verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) eller 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till :

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954690: 1 st.

GARANT smideshammare nr 750110 storlek 300; 500: 1 st vard.

GARANT rekylfri plashammare nr 754750 storlek 40: 1 st.

Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20

Bredd: 250 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 10

djup i G: 20

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	3
Bredd	250 mm

bredd i G	10
Djup	500 mm
djup i G	20
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Studsfri hammare med nylonslagHickoryskaft huvud-Ø 40 mm	754750 40
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954690	952001 954690
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500