

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	953821 32
GTIN	4062406157326
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. **Det översta skiktet är antracitgrått**, den underliggande **kontrastfärg grå** visar att verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) eller 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953821: 1 st.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 st.

GARANT förlängning, nr 641029 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.

GARANT T-handtag nr 641329 storlek 295: 1 st.

GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 st.

GARANT sexkantinsats nr 642229 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

vikt	4,236 kg
Antal verktyg	32

djup i G	20
bredd i G	10
Bredd	250 mm
Djup	500 mm
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
fyrkantsfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642229 19
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953821	952001 953821
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642229 12
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642229 22
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642229 15
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642229 34
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642229 30
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642229 27
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642229 14
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642229 8

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642229 16
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642229 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642229 21
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642229 13
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642229 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642229 32
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642229 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642229 11
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642229 17
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7