




Elektronikskruvmejselsats, Antal verktyg: 7



Beställningsdata

Ordernummer	955151 7
GTIN	2050002004597
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955151: 1 st.

Elektronikspårskruvdragare nr 664600 storlek 1,2; 1,5; 2; 3,5: 1 st vard.

Elektronikmejsel för Phillips nr 668800 strl 00; 0; 1: 1 st vard.

Shadowboard: 115 mm

Bredd: 383 mm

Djup: 115 mm

Teknisk beskrivning

antal verktyg	7
Djup	115 mm
Bredd	383 mm
Utförande	med skruvdragare
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Shadowboard	115 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro mejselbredd b 3,5 mm	664600 3,5
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955151	952001 955151
Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro mejselbredd b 2 mm	664600 2
Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro mejselbredd b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikmejsel för Phillips Kraftform Micro krysspårstorlek 1	668800 1
Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro mejselbredd b 1,2 mm	664600 1,2
Elektronikmejsel för Phillips Kraftform Micro krysspårstorlek 0	668800 0
Elektronikmejsel för Phillips Kraftform Micro krysspårstorlek 00	668800 00