



## Skruvmejselsats, Antal verktyg: 11



### Beställningsdata

Ordernummer	953438 11
GTIN	2050002011816
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953438: 1 st.

WERA skruvdragare för spår nr 662200 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 st vard.

WERA skruvmejsel för Phillips nr 668260 strl 0; 1; 2; 3: 1 st vard.

### Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
Antal verktyg	11
bredd i G	8
antal verktyg	11
Bredd	200 mm
djup i G	20
vikt	0,846 kg
Hårdsjumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20

Produktslag

Cellplastinlägg

**Tillbehör**Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål  
krysspårstorlek 0

668260 0

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 4 mm

662200 4

Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål  
krysspårstorlek 3

668260 3

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 6,5 mm

662200 6,5

Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål  
krysspårstorlek 2

668260 2

Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål  
krysspårstorlek 1

668260 1

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 2,5 mm

662200 2,5

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 5,5 mm

662200 5,5

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 3,5 mm

662200 3,5

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 3 mm

662200 3

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment  
953438

952001 953438

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
mejselbredd b 8 mm

662200 8